

**VNMG 160404, Gatunek: IC8250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251790 IC8250
GTIN	7291075326093
Klasa artykułu	26B

**Opis****wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

posuw f	0,08 - 0,24 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	F3P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 380 m/min
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404

promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Gatunek	IC8250
Zastosowanie główne	P
oznaczenie producenta	VNMG 160404-F3P IC8250
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia