

**VNMG 160404, Gatunek: IC8150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251790 IC8150
GTIN	7291075326086
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Gatunek	IC8150
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,08 - 0,24 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
Łamacz wiórów	F3P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min

liczba wymian/ostrzy	4
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2,5 mm
oznaczenie producenta	VNMG 160404-F3P IC8150
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia