

**Głowice kątowe HELI3MILL, z otworem, Ø DC / liczba ostrzy Z: 100/6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226490 100/6
GTIN	7291075313109
Klasa artykułu	19D

Opis**Wykonanie:**

Niezawodny system frezowania kąтового do szerokiego zakresu zastosowań. Wersje o dwóch wielkościach systemu z krawędziami tnącymi o długości 10 i 15 mm. Trygonalne płytki skrawające optymalnie podparte w osadzeniu gwarantują ramiona o rzeczywistym kącie 90°. Idealnie nadaje się do frezowania cyrkulacyjnego otworów i rampingu.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	50 mm
Frez obiegowy a_p	3,6 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{min}$	195 mm
Liczba ostrzy Z	6
\varnothing ostrzy D_c	100 mm
\varnothing otworu uchwytu	32 mm

Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	0,7 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	1072,2 mm
$\varnothing D_3$	95,6 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{maks.}$	199 mm
Seria	HELI3MILL
pasująca wymienna płytką skrawająca	TD..1505..
oznaczenie producenta	HM390 FTD D100-6-32-15
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Ramping
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 2	229696 2
------------------------------	----------