

**Głowice kątowe HELI3MILL, z otworem, Ø DC / liczba ostrzy Z: 80/7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226490 80/7
GTIN	7291075313307
Klasa artykułu	19D

Opis**Wykonanie:**

Niezawodny system frezowania kąтового do szerokiego zakresu zastosowań. Wersje o dwóch wielkościach systemu z krawędziami tnącymi o długości 10 i 15 mm. Trygonalne płytki skrawające optymalnie podparte w osadzeniu gwarantują ramiona o rzeczywistym kącie 90°. Idealnie nadaje się do frezowania cyrkulacyjnego otworów i rampingu.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Opis techniczny

Frez obiegowy a_p	3,7 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	0,9 stopni
długość całkowita L_{ges}	50 mm
Ø otworu uchwytu	27 mm
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	155 mm
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	833,9 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca	TD..1505..
Frez obiegowy $\varnothing D_{maks.}$	159 mm
Liczba ostrzy Z	7
\varnothing ostrzy D_c	80 mm
$\varnothing D_3$	75,6 mm
Seria	HELI3MILL
oznaczenie producenta	HM390 FTD D080-7-27-15
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Ramping
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 2	229696 2
------------------------------	----------