

Garant**Frezy tarczowe z kołnierzem szerokość ap 10 mm, Ø D: 100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218566 100
GTIN	4045197530387
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Frezy tarczowe ze stali specjalnej o dużej wytrzymałości, redukującej drgania.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i nacinania. Do płaskiego lub niepłaskiego dna rowka.

Część zamienna:

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

wskazówka:

Stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT nr **211750 wielk. 2,2**, z grotem nr **674252 wielk. IP15**.

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych o Ø D do 200 mm.

Opis techniczny

maksymalna głębokość wcinania $a_{e,max}$	24,2 mm
Ø kołnierza d_1	48 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SNHX
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	5

Ø ostrzy D _c	100 mm
Ø otworu uchwytu	27 mm
długość całkowita L _{ges}	50 mm
Liczba płytek skrawających	10
wykonanie chwytu	z otworem
chłodzenie wewnętrzne	nie
Wymiana narzędzi	PowerCard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SN.. 1205
śruby mocujące	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219983
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP