

Garant**SNHX 1102, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218571 ST900
GTIN	4045197655998
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla a_e maks.
dla szerokości rowka a_p : 4 mm
Gatunek: HB7525
posuw f_z na ząb: 0,08 mm
szerokość fazy: 0,15 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,08 mm
typ	ST900
szerokość fazy	0,15 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy obcinaniu	4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	4 mm
Gatunek	HB7525

współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1102
Materiał ostrza 	HM
grubość płytki S	2,3 mm
dla szerokości rowka a_p	4 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania