



Płytki skrawające TANGGRIP TAG N-C, IC1010, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 2/0,2mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273626 2/0,2
GTIN	7291075212976
Klasa artykułu	26A

Opis

Wykonanie:

Łamacze wiórów z wyraźnym sfazowaniem zabezpieczającym. Pierwszy wybór do ISO-P. Średnie i wysokie wartości posuwu.

Zastosowanie:

Do obcinania i wcinania.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 273610 – 273614.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	2 mm
promień naroża R	0,2 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	0,04 mm
posuw f	0,1 - 0,16 mm/obr,

Seria	TANGGRIP-PL
oznaczenie producenta	TAG N2C IC1010
liczba wymian/ostrzy	1
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	C
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 180 m/min
Gatunek	IC1010
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne