



Płytki skrawające TANGGRIP TAG N-MF, IC5400, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 3,05/0,2mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 273636 3,05/0,2 |
| GTIN | 7291075325904 |
| Klasa artykułu | 26A |

Opis

Wykonanie:

Łamacze wiórów ze sfazowaniem zabezpieczającym. Uniwersalne narzędzie do ISO-P i ISO-M. Dla średnich wartości posuwu.

Zastosowanie:

Do obcinania i wcinania.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 273610 – 273614.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Szerokość skrawania W | 3,05 mm |
| promień naroża R | 0,2 mm |
| posuw f | 0,06 - 0,18 mm/obr, |

| | |
|---|--------------------------------|
| Tolerancja szerokości skrawania W | 0,05 mm |
| Seria | TANGGRIP-PL |
| oznaczenie producenta | TAG N3MF IC5400 |
| liczba wymian/ostrzy | 1 |
| Materiał ostrza | HM |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| Zastosowanie główne | P |
| Zastosowanie dodatkowe | M |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| Łamacz wiórów | MF |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 60 - 180 m/min |
| Gatunek | IC5400 |
| Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |