



## Frezy do rowków teowych HELISLOT, chwyt Weldon, $\varnothing$ DC / $\varnothing$ DSh6: 31,7/25mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	227718 31,7/25
GTIN	7291075438918
Klasa artykułu	19D

### Opis

#### Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

#### Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Opis techniczny

Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Długość wysięgu $L_1$	41 mm
$\varnothing$ kołnierza $d_1$	16 mm
długość całkowita $L_{ges}$	105 mm
$\varnothing$ ostrzy $D_c$	31,7 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	XNMMU090408
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	2
$\varnothing$ chwytu $D_s$ h6	25 mm
Liczba płytek skrawających	4

wysokość rowka a <sub>p</sub>	10,8 mm
oznaczenie producenta	ETS D32-11-W25-XN09
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Rodzaj produktu	Frez do rowków

---

## Akcesoria

śruby mocujące5-częściowy Typ 3	229695 3
---------------------------------	----------