



## Płytki skrawające FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 3/40mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273581 3/40
GTIN	7291075380590
Klasa artykułu	26K

### Opis

#### Wykonanie:

Do obcinania prętów, twardych materiałów i trudnych zastosowań. Łamacze wiórów z wyraźnym sfazowaniem zabezpieczającym. Średnie i wysokie wartości posuwu.

#### Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 273576 – 273577.

#### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

### Opis techniczny

posuw f	0,06 - 0,22 mm/obr,
promień naroża R	0,2 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	0,03 mm
tolerancja promienia naroża R	0,03 mm

Seria	FLASHPENTA
oznaczenie producenta	PMN D40-3C02 IC908
liczba wymian/ostrzy	5
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	C
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 180 m/min
Gatunek	IC908
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne