



Uchwyty zaciskowe PENTACUT PCH 24-34, prawe, Wielkość chwytu / wielkość płytki: 20/24mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273924 20/24
GTIN	7291075172034
Klasa artykułu	26D

Opis

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273937-273939.

Opis techniczny

długość całkowita L	120 mm
długość główki L ₁	19,5 mm
głębokość podcięcia t _{maks.}	6,5 mm
Wielkość chwytu	20 mm
Seria	PENTACUT
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
wielk. płytki	12 mm
oznaczenie producenta	PCHR 20-24
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Oprawki

