



Wysokowydajne głowice frez. 7792VX, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 80/6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221908 80/6
GTIN	4059782503533
Klasa artykułu	28R

Opis

Opis:

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.

Zastosowanie frezu: Ramping

Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne

Zastosowanie frezu: Wcinanie

Strategia skrawania: HPC

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 3,5 mm

długość całkowita $L_{ges.}$: 50 mm

Ø otworu uchwyty: 27 mm

wielkość płytek skrawających: 16

pasująca wymienna płytka skrawająca: XE..1605

śruba mocująca płytki obracane: 229920 (TP20; 7,6Nm)

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	229920 (TP20; 7,6Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	3,5 mm
długość całkowita L_{ges}	50 mm
Ø ostrzy D_c	80 mm
wielkość płytek skrawających	16
Ø otworu uchwytu	27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	XE..1605
Liczba ostrzy Z	6
chłodzenie wewnętrzne	tak
Seria	Wysokowydajne frezy Hi5
wykonanie chwytu	z otworem
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Śruby mocujące	229920
----------------	--------