



Wysokowydajne frezy 7792VX, chwyt walcowy, $\varnothing D$ / liczba ostrzy Z: 32/5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221900 32/5
GTIN	4059782500723
Klasa artykułu	28R

Opis

Opis:

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.

Strategia skrawania: HPC

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 5

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 0,9 mm

Długość wysięgu L_1 : 40 mm

długość całkowita L_{ges} : 250 mm

\varnothing chwytu D_s h6: 32 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: XD..

Opis techniczny

wielkość płytek skrawających	06
Długość wysięgu L_1	40 mm
długość całkowita L_{ges}	250 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,9 mm
śruba mocująca płytki obracane	229916 (T7; 0,8 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	XD..
\varnothing ostrzy D_c	32 mm

Ø chwytu D _s h6	32 mm
Liczba ostrzy Z	5
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	90 stopni
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Śruby mocujące	229916
----------------	--------