



## Płytki skrawające PENTACUT 17 N-P prawe, IC1008, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 2/17mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273956 2/17
GTIN	7291075389869
Klasa artykułu	26K

### Opis

#### Zastosowanie:

Uniwersalny system do obróbki małych elementów. Do obcinania i wcinania, toczenia poprzecznego, toczenie gwintów i toczenie wstecznego.

Do obcinania i wcinania. Dodatni łamacz wiórów. Płynne nacinanie.

#### Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 273950 – 273951.

#### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

### Opis techniczny

promień naroża R	0,1 mm
Szerokość skrawania W	2 mm
posuw f	0,02 - 0,08 mm/obr,
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	4 mm

CUTDIA	8 mm
wielkość płytki $\varnothing$ d	17 mm
Seria	PENTACUT
oznaczenie producenta	PENTA 17N200P010RS IC1008
liczba wymian/ostrzy	5
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 180 m/min
Gatunek	IC1008
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne