



Wysokowydajne frezy 7792VX, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 40/2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221900 40/2
GTIN	4059782504837
Klasa artykułu	28R

Opis

Opis:

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.

Strategia skrawania: HPC

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 3,5 mm

Długość wysięgu L_1 : 102 mm

długość całkowita L_{ges} : 172 mm

Ø chwytu D_s h6: 40 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: XD..

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	172 mm
wielkość płytek skrawających	16
Ø chwytu D_s h6	40 mm
Ø ostrzy D_c	40 mm
śruba mocująca płytki obracane	229920 (TP20; 7,6 Nm)
Długość wysięgu L_1	102 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	3,5 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca	XD..
Liczba ostrzy Z	2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	90 stopni
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Śruby mocujące	229920
----------------	--------