



Magnesy garnkowe "Hold fast", AlNiCo, Ø: 70mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085968 70
GTIN	2050000965340
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

Odrywanie magnesu od trzymanego detalu ułatwia śruba dociskowa 2 otwory z gwintem M8 do mocowania uchwytów.

Opis techniczny

nominalna siła przyczepności	880 N
masa	2 kg
Ø	70 mm
wysokość korpusu magnesu	64,5 mm
Gwint mocujący w głowicy magnetycznej	M8 mm
Liczba gwintów mocujących	2
Materiał rdzenia elektromagnesu	AlNiCo
Rodzaj produktu	Magnes garnkowy

