



Płytki skrawające MINCUT MIUR Ostrze kuliste, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 2/8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270425 2/8
GTIN	7291075294583
Klasa artykułu	26J

Opis

Wykonanie:

Z promieniem pełnym do podcinania wewnętrznego pod kątem 45°.

Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.

Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	1,36 mm
\varnothing minimalna D_{min}	8,3 mm
Posuw wcinania	0,01 - 0,03 mm/obr,
Posuw toczenia	0,03 - 0,1 mm/obr,
WF	3,6 mm
głębokość skrawania a_p	0,03 - 0,5 mm
promień naroża R	1 mm
Gatunek	IC908
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne

80 - 140 mm/min

Rodzaj produktu

Minipłytko skrawająca