



Płytki skrawające MINCUT MIFR wersja neutralna,, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 2,2/8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270426 2,2/8
GTIN	7291075262537
Klasa artykułu	26J

Opis

Wykonanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego, osiowego.

Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.

Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	5,5 mm
wielkość płytki $\varnothing d$	8 mm
WF	2,9 mm
Posuw toczenia planowanego	0,02 - 0,06 mm/obr,
Posuw toczenia osiowego	0,02 - 0,1 mm/obr,
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 21 mm
promień naroża R	0,2 mm
Gatunek	IC908
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne

80 - 140 mm/min

Rodzaj produktu

Minipłytki skrawająca