

Garant**Stemple czworokątne metryczne Ø d = 16 mm, WC/C, 4-kątne: 6mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 293057 6 |
| GTIN | 4067263201410 |
| Klasa artykułu | 29L |

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką o dużej odporności na ścieranie (węgiel wolframu/tlenek węgla). Zoptymalizowana geometria ostrza (kształt zaokrąglony) do przeciągania profilowego w stalach nierdzewnych.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili **w jednej operacji.**

Pasuje do:

Oprawki do stempli nr 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.**

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------------|
| posuw f w stali INOX < 900 N/mm ² | 0,06 mm |
| rozwartość klucza | 6 mm |
| L | 13 mm |
| tolerancja | od + 0,08 do + 0,1 mm |

| | |
|-----------------|--|
| profil | 4-kątne |
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |
| powłoka | WC/C |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |