



## Płytki skrawające MINCUT MIFR Ostrze kuliste, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 3/10mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	270427 3/10
GTIN	7291075262575
Klasa artykułu	26J

### Opis

#### Wykonanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego, osiowego.

#### Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.

### Opis techniczny

wielkość płytki $\varnothing$ d	10 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	9 mm
WF	5,55 mm
DAXN-DAXX	12 - 47 mm
Posuw toczenia planowanego	0,02 - 0,06 mm/obr,
Posuw toczenia osiowego	0,02 - 0,1 mm/obr,
INSL	25,1 mm
promień naroża R	1,5 mm
Gatunek	IC908
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne

80 - 140 mm/min

Rodzaj produktu

Minipłytko skrawająca