



Płytki skrawające MINCUT MEFL neutralne, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 2,5/10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270428 2,5/10
GTIN	7291075424638
Klasa artykułu	26J

Opis

Wykonanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego osiowego na zewnątrz czopu.

Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.

Opis techniczny

Posuw wcinania	3,15 mm/obr,
Posuw toczenia planowanego	0,02 - 0,05 mm/obr,
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	9 mm
WF	3,15 mm
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
INSL	24,5 mm
Posuw toczenia osiowego	0,02 - 0,06 mm/obr,
wielkość płytki $\varnothing d$	10 mm
promień naroża R	0,2 mm
Seria	MINCUT

oznaczenie producenta	MEFL 10-2.50-0.20 IC908
Gatunek	IC908
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 180 mm/min
Rodzaj produktu	Minipłytką skrawająca