



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	370069 M10
GTIN	
Klasa artykułu	37K

## Opis

Wykonanie:

Korpus ze stali ulepszonej cieplnie, fosforanowany. Kulka zabezpieczona przed obracaniem. Samoczynne przywracanie w pozycji wyjściowej. z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

## Opis techniczny

nośność maksymalna (statyczna)	140 kN
Ø zewn. D <sub>1</sub>	29 mm
Ø zewn. D	34 mm
gwint M	M10
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
wysokość H	27 mm

Rodzaj produktu

Podstawki wahliwe