

**X.LW...SR-S, SC6525, wielkość płytek skrawających: 09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221926 09
GTIN	2050001735188
Klasa artykułu	28E

Opis**Wykonanie:**

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

posuw f_z na ząb: 0,2 - 3 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLW090408-SR-D

typ: ST1400

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p\max}$: 2,01 mm

Opis techniczny

typ	ST1400
wielkość płytek skrawających	09
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLW090408-SR-D
Promień programowany przy $a_{p\max}$	2,01 mm
promień naroża	0,8 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	1,5 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Gatunek	SC6525
Materiał ostrza 	HM
posuw f_z na ząb	0,2 - 3 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania