

**Głowice frezarskie 47,5° MFPN45, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 125/13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222800 125/13
GTIN	4960664602520
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajne głowice z 2-stronnymi, wielobocznymi płytkami skrawającymi. Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewnia bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

Kąt ustawienia κ : 47,5 stopni

chłodzenie wewnętrzne: false

Strategia skrawania: HPC

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 6 mm

maksymalna Ø zewn. $D_{\text{maks.}}$: 138 mm

długość całkowita L_{ges} : 63 mm

Ø otworu uchwyty: 40 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: PN.. 1205

śruba mocująca płytki obracane: 229701

Opis techniczny

Ø otworu uchwyty	40 mm
długość całkowita L_{ges}	63 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	6 mm

maksymalna \varnothing zewn. $D_{\text{maks.}}$	138 mm
\varnothing ostrzy D_c	125 mm
śruba mocująca płytki obracane	229701
pasująca wymienna płytko skrawająca	PN.. 1205
Liczba ostrzy Z	13
Seria	Głowice do planowania
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	47,5 stopni
chłodzenie wewnętrzne	false
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Śruby mocujące	229701
----------------	--------