



Płytki skrawające HELIGRIP, IC808, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 4/0,4mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273413 4/0,4
GTIN	7291075485646
Klasa artykułu	26C

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowane formowanie i kontrola wiórów.

Zastosowanie:

Do osiowego i promieniowego toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania, toczenia osiowego i obróbki wewnętrznej. (Płytki skrawające HELIGRIP do wcinania osiowego, kompatybilne wyłącznie z uchwytem HFHR).

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 273766 – 273768.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Posuw wcinania	0,09 - 0,15 mm/obr,
Tolerancja szerokości skrawania W	0,05 mm
promień naroża R	0,4 mm
Szerokość skrawania W	4 mm

Posuw toczenia	0,18 - 0,24 mm/obr,
INSL	19 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,4 mm
Seria	HELI-GRIP
oznaczenie producenta	GRIP 4004T IC808
liczba wymian/ostrzy	1
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	T
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 180 m/min
Gatunek	IC808
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne