

**Głowice frezarskie 47,5° MFPN45, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 63/5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222800 63/5
GTIN	4960664602421
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajne głowice z 2-stronnymi, wielobocznymi płytkami skrawającymi. Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewnia bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	PN.. 1205
śruba mocująca płytki obracane	229700
Ø otworu uchwytu	22 mm
Ø ostrzy D_c	63 mm
długość całkowita L_{ges}	40 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$	6 mm
maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$	76 mm

Liczba ostrzy Z	5
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	47,5 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

Aksesoria

Śruby mocujące	229700
----------------	--------