

**XNMU 043010HP, IC5820, Typ: S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221214 S
GTIN	7291075393453
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytki skrawająca z 4 krawędziami tnącymi. Z dodatkowym ostrzem.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p,max.} = 0,8$ mm.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

posuw f_z	0,4 mm
Promień programowany przy $a_{p,max}$	1,8 mm
Seria	LOGIQ4FEED
typ	S
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNMU 043010HP
promień naroża	1 mm

geometria	HP
oznaczenie producenta	FFX4 XNMU 040310HP IC5820
Gatunek	IC5820
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	140 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	35 m/min	S
inkonel	nadaje się	35 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		