

**PNMU 1205 ANER-GH, PR1225, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222811 ST1400
GTIN	4960664602643
Klasa artykułu	25A

Opis**wskazówka:**Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.posuw f_z na ząb: 0,2 – 0,65 mm**Opis techniczny**

typ	ST1400
posuw f_z na ząb	0,2 – 0,65 mm
liczba wymian/ostrzy	10
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	PNMU 1205 ANER-GH
Gatunek	PR1225
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		