

**XNMU 040310T, IC830, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221211 ST1400
GTIN	7291075393422
Klasa artykułu	19A

**Opis****Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 4 krawędziami tnącymi. Z dodatkowym ostrzem.

**wskazówka:**

Wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p,max} = 0,8 \text{ mm}$ .

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

promień naroża	1 mm
Promień programowany przy $a_{p,max}$	1,8 mm
typ	ST1400
Seria	LOGIQ4FEED
posuw $f_z$	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNMU 040310T

geometria	T
oznaczenie producenta	FFX4 XNMU 040310T IC830
Gatunek	IC830
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		
przyłączy	nadaje się		