

**TDKT 1505PDR, IC808, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226560 ST900
GTIN	7291075312713
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Trygonalna płytką skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ maks. = 13,0 mm.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Seria	HELI3MILL
promień naroża	0,8 mm
posuw f_z	0,25 mm
typ	ST900
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TDKT 1505PDR
liczba wymian/ostrzy	3

geometria	PDR
oznaczenie producenta	HM390 TDKT 1505PDR IC808
Gatunek	IC808
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	300 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	280 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	240 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	220 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		