



Głowice frezarskie 47,5° MFPN45, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 100/10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	222800 100/10
GTIN	4960664602513
Klasa artykułu	250

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne głowice z 2-stronnymi, wielobocznymi płytkami skrawającymi. Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewnia bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

Kąt ustawienia κ : 47,5 stopni

chłodzenie wewnętrzne: false

Strategia skrawania: HPC

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 6 mm

maksymalna Ø zewn. $D_{\text{maks.}}$: 113 mm

długość całkowita $L_{\text{ges.}}$: 50 mm

Ø otworu uchwyty: 32 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: PN.. 1205

śruba mocująca płytki obracane: 229701

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	6 mm
śruba mocująca płytki obracane	229701
Ø ostrzy D_c	100 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca	PN.. 1205
maksymalna \varnothing zewn. $D_{\text{maks.}}$	113 mm
\varnothing otworu uchwytu	32 mm
długość całkowita L_{ges}	50 mm
Liczba ostrzy Z	10
Seria	Głowice do planowania
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	47,5 stopni
chłodzenie wewnętrzne	false
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Śruby mocujące	229701
----------------	--------