

**TPKT 100312PDR, IC830, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226597 UNI
GTIN	7291075313772
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Trygonalna płytką skrawającą z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p maks. = 8,0 mm.

Opis techniczny

Seria	HELI3MILL
liczba wymian/ostrzy	3
typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TPKT 100312PDR
promień naroża	1,2 mm
geometria	PDR
oznaczenie producenta	HM390 TPKT 100312PDR IC830

Gatunek	IC830
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	150 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		