

**Głowice frezarskie 47,5° MFPN45, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 250/16 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 222800 250/16 |
| GTIN             | 4960664602483 |
| Klasa artykułu   | 250           |

**Opis****Wykonanie:**

Wysokowydajne głowice z 2-stronnymi, wielobocznymi płytkami skrawającymi. Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewnia bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 47,5 stopni

chłodzenie wewnętrzne: false

Strategia skrawania: HPC

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 6 mm

maksymalna Ø zewn.  $D_{\text{maks.}}$ : 263 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 63 mm

Ø otworu uchwyty: 60 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: PN.. 1205

śruba mocująca płytki obracane: 229700

**Opis techniczny**

|  |       |
|--|-------|
| Ø otworu uchwyty                                   | 60 mm |
| długość całkowita $L_{\text{ges}}$                 | 63 mm |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ | 6 mm  |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| śruba mocująca płytki obracane                    | 229700                |
| maksymalna $\varnothing$ zewn. $D_{\text{maks.}}$ | 263 mm                |
| $\varnothing$ ostrzy $D_c$                        | 250 mm                |
| pasująca wymienna płytka skrawająca               | PN.. 1205             |
| Liczba ostrzy Z                                   | 16                    |
| Seria   | Głowice do planowania |
| wykonanie chwytu                                  | z otworem             |
| Kąt ustawienia $\kappa$                           | 47,5 stopni           |
| chłodzenie wewnętrzne                             | false                 |
| Strategia skrawania                               | HPC                   |

## Akcesoria

|                |        |
|----------------|--------|
| Śruby mocujące | 229700 |
|----------------|--------|