


**CCMT 09T302, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260089 IC807
GTIN	7291075337952
Klasa artykułu	26B

**Opis****wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

Seria	ISOTURN
Łamacz wiórów	F3P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,2 mm
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T302
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 2 mm

Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 245 m/min
Gatunek	IC807
posuw $f$	0,06 - 0,25 mm/obr,
oznaczenie producenta	CCMT 09T302-F3P IC807
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia