

Garant**XDLT 070308 TN, HB7535, Typ: INOX**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212937 INOX
GTIN	4045197362339
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Opis techniczny

typ	INOX
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLT 070308 TN
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks}}$	1,58 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7535
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,85 mm
posuw f_z na ząb	0,72 mm
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	45 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się warunkowo		