

**Garant****XDLT 09T308 ER, HU7810, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212943 ALU
GTIN	4045197581600
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ posuw  $f_z$  na ząb: 0,79 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLT 09T308 ER

typ: ALU

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy  $a_{p \text{ maks.}}$ : 1,99 mm**Opis techniczny**

typ	ALU
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLT 09T308 ER
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	1,99 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HU7810
Materiał ostrza	HM

&nbsp;

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	1,15 mm
posuw $f_z$ na ząb	0,79 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania