

Garant**XDLT 070308 ER, HU7810, Typ: ALU**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212921 ALU
GTIN	4045197581402
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Opis techniczny

typ	ALU
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLT 070308 ER
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks}}$	1,58 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HU7810
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,85 mm
posuw f_z na ząb	0,65 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	1200 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	1500 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	1100 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się warunkowo		