


SNHX 1203, typ: ST900

Dane zamówienia

Numer katalogowy	218591 ST900
GTIN	4045197656391
Klasa artykułu	21A

Opis
wskazówka:

Zalecana wartość dla a_e maks.
 grubość płytki S: 3,2 mm
 dla szerokości rowka a_p : 6 mm
 Gatunek: HB7525
 posuw f_z na ząb: 0,08 mm
 szerokość fazy: 0,25 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,08 mm
typ	ST900
szerokość fazy	0,25 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	6 mm

Seria	Frez tarczowy / do cięcia
Gatunek	HB7525
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1203
Materiał ostrza 	HM
grubość płytki S	3,2 mm
dla szerokości rowka a _p	6 mm
liczba wymian/ostrzy	4