

Garant**XDLW 070308 SR, HB7530, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212923 ST900
GTIN	4045197581501
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ posuw f_z na ząb: 0,72 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLW 070308 SR

typ: ST900

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$: 1,58 mm**Opis techniczny**

typ	ST900
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLW 070308 SR
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	1,58 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7530
Materiał ostrza 	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,85 mm
posuw f_z na ząb	0,72 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania