

**Garant****XDLW 070308 TN, HB7720, Typ: ST1400**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	212925 ST1400
GTIN	4045197453839
Klasa artykułu	21A

## Opis

### wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

posuw  $f_z$  na ząb: 0,65 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLW 070308 TN

typ: ST1400

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy  $a_{p \text{ maks.}}$ : 1,58 mm

## Opis techniczny

typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLW 070308 TN
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	1,58 mm
promień naroża	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,85 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	0,85 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza &nbsp;	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	0,85 mm
posuw $f_z$ na ząb	0,65 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania