

**SNHX 12045, typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218601 UNI
GTIN	4045197656476
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla a_e maks.
grubość płytki S: 4,5 mm
dla szerokości rowka a_p : 8 mm
Gatunek: HB7525
szerokość fazy: 0,25 mm

Opis techniczny

typ	UNI
szerokość fazy	0,25 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
Seria	Frez tarczowy / do cięcia
Gatunek	HB7525

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 12045
Materiał ostrza 	HM
grubość płytki S	4,5 mm
dla szerokości rowka a_p	8 mm
liczba wymian/ostrzy	4