

Garant**XDLW 120408 SR, HB7530, Typ: ST900****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 212968 ST900 |
| GTIN | 4045197581747 |
| Klasa artykułu | 21A |

Opis**wskazówka:**Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ posuw f_z na ząb: 1,07 mmKod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLW 120408 SR
typ: ST900

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$: 2,6 mm**Opis techniczny**

| | |
|---|----------------|
| typ | ST900 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XDLW 120408 SR |
| Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$ | 2,6 mm |
| promień naroża | 0,8 mm |
| Gatunek | HB7530 |
| Materiał ostrza | HM |

| | |
|---|---------------------------------|
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$ | 1,8 mm |
| posuw f_z na ząb | 1,07 mm |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Rodzaj produktu | płytko skrawająca do frezowania |