

Pojedyncze kołki pomiarowe klasa dokładności 2, Typ: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	483910 10
GTIN	
Klasa artykułu	48A

Opis

Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane (60 ± 2 HRC) i odpuszczane. Powierzchnia szlifowana i docierana.
Od \varnothing 1,5 mm z oznaczeniem wymiaru; 0,1-0,99 mm bez fazowanych krawędzi. Od 1,0 mm jedna strona z fazą.

Klasa dokładności 2: kołek- $\varnothing \pm 0,002$ mm.

Zastosowanie:

Przed użyciem odtłuścić, a po użyciu natłuścić.

wskazówka:

W zamówieniu należy **podawać dodatkowo żadaną** \varnothing , np. nr 483900, wielk. 5 **10,08** lub 483920, wielk. 5 **10,082**.

Opis techniczny

skok	0,01 mm
długość kołków pomiarowych	70 mm
wymiar nominalny	20,01 - 24,99 mm
Kalibracja	L6
norma	DIN 2269
Klasa tolerancji	2
twardość	60 ± 2 HRC
materiał	stal na sprawdziany
Rodzaj produktu	Kołek kontrolny

UsługiKalibracja DAkkSWymiar pośredni maksymalna \varnothing 60 mm

028340 60

Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych \varnothing
maks. 60 mm

028300 60