

Garant**XDLW 070308 ER, HB7720, Typ: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212932 HART
GTIN	4045197581563
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ posuw f_z na ząb: 0,36 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLW 070308 ER

typ: HART

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$: 1,58 mm**Opis techniczny**

typ	HART
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLW 070308 ER
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	1,58 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,85 mm
posuw f_z na ząb	0,36 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania