

Garant**VCGT 220530 FN z powłoką diamentową, HB7810, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	211860 ALU
GTIN	4045197555632
Klasa artykułu	21B

Opis**Wykonanie:**

frezowe płytki skrawające zapewniają bardzo duże prędkości skrawania i trwałość przy obróbce materiałów zawierających krzem.

wskazówka:

$a_{p\text{ maks.}} = 7\text{ mm}$ przy obróbce zgrubnej z $a_e = 1 \times D$.

Opis techniczny

typ	Alu
posuw f_z	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	3 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT 220530 FN
Gatunek	HB7810
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	1900 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	1900 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	680 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		