



## Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 16/2Lmm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	225200 16/2L
GTIN	4960664648054
Klasa artykułu	250

### Opis

#### Wykonanie:

**Ekonomiczne, z 4 ostrzami.** bez chłodzenia wewnętrznego.

### Opis techniczny

wielkość płytek skrawających	10
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	10 mm
Ø chwytu $D_s$ h6	12 mm
Ø ostrzy $D_c$	16 mm
Długość wysięgu $L_1$	23 mm
długość całkowita $L_{ges}$	100 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LOMU..
Liczba ostrzy Z	2
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Głowice jeżowe

---

## Aksesoria

Śruby mocujące

229713