

Garant**APMT 060202 ER, HB7510, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215643 ST1400
GTIN	4045197673688
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$.

promień naroża: 2 mm

posuw f_z na ząb: 0,1 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków: 4 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,1 mm
typ	ST1400
promień naroża	2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy obcinaniu	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	4 mm
Seria	Softcut®
liczba wymian/ostrzy	2

współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 060202 ER
Gatunek	HB7510
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania