

Garant**Wiertła z płytkami skrawającymi, chwyt uniwersalny, 4xD, Ø D: 27 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232310 27
GTIN	4045197552914
Klasa artykułu	21S

Opis**Wykonanie:****Duża sztywność i wysoka niezawodność procesu obróbki.****Zastosowanie:**

Jako wiertła nieruchome i obracające się.

Bez tworzenia rowków przy wycofywaniu narzędzia i wysoka dokładność (ok. $\pm 0,1$ mm).

Nadają się również do obrabiarek o mniejszej mocy napędu.
Zwłaszcza do obróbki MTC (Multi Task Cutting) - przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich
 i frezarskich (MTM) nowej generacji.

Z płytkami skrawającymi nr 232400-232780.

wskazówka:**UWAGA!**

Przy wyjściu wiertła oddziela się krążek skrawanego materiału.

Niebezpieczeństwo wypadku!

Należy zastosować środki ochronne.

Narzędzia stopniowe do 2 stopni według zamówienia dostarczane na zamówienie.

(Minimalne zamówienie: 2 sztuki)

do Ø calowej: 1 1/16 cal

Długość wysięgu L₁: 132 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Długość chwytu L_s: 60 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 05T304

śruby mocujące: 239700 8IP (1,3 Nm)

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 05T304
--------------------------------------	-------------

Długość użyteczna L_1	108 mm
Liczba ostrzy Z	1
\varnothing chwytu D_s	32 mm
śruby mocujące	239700 8IP (1,3 Nm)
Długość wysięgu L_1	132 mm
Długość chwytu L_s	60 mm
Gatunek	HB330
\varnothing nomin. D	27
do \varnothing calowej	1 1/16 cal
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	1,5 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	4xD
chwyt	DIN 6535 HE, DIN 6595
zastosowanie wiertel	Wykonywanie nakiełków
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	Wiercenie rowka
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 8IP	239700 8IP
	674252 8IP

Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe
nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm

211750 1,3