

**Garant****Głowice do fazowania, z otworem, kąt  $\gamma$ : 45stopni****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215700 45
GTIN	4045197410528
Klasa artykułu	210

**Opis****wskazówka:**

- Zalecane płytki skrawające do fazowania: nr 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- W przypadku zastosowania innych płytek skrawających mogą wystąpić ograniczenia dotyczące okresu eksploatacji oraz jakości powierzchni.
- Stosować wkrętki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, rozm. 5,0, z grotem nr 674252, rozm. 15IP.

**Opis techniczny**

kąt $\gamma$	45 stopni
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	3
największa $\varnothing D_1$	77,8 mm
długość całkowita $L_{ges}$	50 mm
$\varnothing$ otworu uchwytu	27 mm
uzyskiwana szerokość sfazowania b	21,4 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca	AP.. 1604..
uzyskiwana długość sfazowania l	30 mm
min. Ø D	35 mm
uzyskiwana wysokość sfazowania h	21,4 mm
śruby mocujące	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Posuw na ząb przy $h_{maks.}$	0,14 mm
Liczba płytek skrawających	6
wykonanie chwytu	z otworem
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frez do fazowania

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219811
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 Nm	211750 5,0