



## Głowice frezarskie TwinCut do płaszczyzn 45° podziałka normalna, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 125/8 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	213415 125/8
GTIN	4045197605528
Klasa artykułu	210

### Opis

#### Wykonanie:

Od 160 mm do uchwytów wg DIN 2079 z 4 dodatkowymi otworami mocującymi i bez chłodzenia wewnętrznego.

#### Zastosowanie:

Dwustronne 8-ostrzowe płytki skrawające (ON.U) albo 4-ostrzowe płytki skrawające (SN.U).

#### Część zamienna:

Podkładka nr 219897 do obu typów wymiennych płytek skrawających.

#### wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr**21 1750**, wielk. **3,8z** grotem nr**67 4252** wielk. **15IP**.

Uzbrajać płytkami tego samego rodzaju.

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 45 stopni

Podział ostrzy frezu: nierówne

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

maksymalna  $\varnothing$  zewn.  $D_{maks.}$  dla płytek ON.U: 136,8 mm

maksymalna  $\varnothing$  zewn.  $D_{maks.}$  dla płytek SN.U: 140,2 mm

długość całkowita  $L_{całk.}$  dla płytek SN.U: 63 mm

długość całkowita  $L_{całk.}$  dla płytek ON.U: 61,3 mm

$\varnothing$  otworu uchwytu: 40 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: SN.U

### Opis techniczny

Ø otworu uchwyty	40 mm
maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$ dla płytek ON.U	136,8 mm
maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$ dla płytek SN.U	140,2 mm
śruby mocujące	219898 (15IP; 3,8 Nm)
długość całkowita $L_{całk.}$ dla płytek SN.U	63 mm
śruba mocująca płytkę podporową	219899
długość całkowita $L_{całk.}$ dla płytek ON.U	61,3 mm
Ø ostrzy $D_c$	125 mm
płytką podporową	219897
pasująca wymienna płytką skrawającą	SN.U
pasująca wymienna płytką skrawającą	ON.U
Liczba ostrzy Z	8
Seria	TwinCut
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	45 stopni
Podział ostrzy frezu	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

## Aksesoria

śruba mocująca	219899
zestaw śrub do płytek skrawających 10-elem.	219898
płytką podporową	219897
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,8 N·m	211750 3,8
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP